

品番：EA723JG-21

品名：100-480N・m(3/4"DR) [ダイヤル式]トルクレンチ



販売価格	103,200円(税抜)／ 113,520円(税込)		
カタログ価格	103,200円(税抜)／113,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/12 18:45現在）		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

精度	±3%		
左右両方向の測定が可能			
耐久性と精度に優れています。			
置針式の為、測定値の読み取りが容易で、ダイヤルが見えない所(裏向けに使うなど)での作業も可能です。			
樹脂ケース付			
差込角	3/4”	トルク範囲	100～480N・m
最小目盛	10N・m	全長	708mm
重量	2780g		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.