

品番：EA723JG-31

品名：150- 800N・m(3/4"DR) トルクレンチ



販売価格	117,200円(税抜) / 128,920円(税込)		
カタログ価格	117,200円(税抜) / 128,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/11 23:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0508ページ		



＜トルクレンチの種類＞
• アジャスタブル型
調整する範囲をあらかじめセットし、トルクに達した時、音や振動でわかるようにしてアラームが鳴るなどの設定も可能です。設定範囲もごまかしの少ないタイプがあります。
• ダイアル型
ダイヤル型はダイヤルのメーターで読むようにしたものです。読み取りが容易で、目盛りの読み取りによるトルク値の誤差にも使われます。
• プリセット型
トルク設定は方向性で調整でき、この設定値はトルクレンチのメモリで設定を確認してから使えます。多数のセット値を記憶する機能に備えています。



1/2" ... 6.35mm	3/8" ... 9.53mm
1/2" ... 12.7mm	3/4" ... 19.05mm
1" ... 25.4mm	1 1/2" ... 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	CMPB8006
差込角	3/4"	トルク範囲	160~800N・m
最小目盛	5N・m	測定精度	±4%
全長	1050mm	重量	5.8kg

●プリセット型は、事前にトルク調整用アナライザー、テスターで希望する値に設定してください。

左右両方向の測定が可能。

トルク設定はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。

設定トルクに達すると手には軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締付完了が確認できます。

目盛が読めない作業箇所でも効果を発揮。

樹脂ケース付き

代替品

	<p>品番 EA723JG-61</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
--	----------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.