品番: EA723JG-54

品名:5-25N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ



| 販売価格 | 17,400円 (税抜)/19,140円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 17,400円(税抜)/19,140円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/22 19:08現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | Т | | |
| カタログページ | 0508ページ | | | | |















仕様

| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GW025-03 |
|-----------|-------------|------------|----------|
| 差込角 | 3/8" | トルク範囲(N·m) | 5~25 |
| 最小目盛(N·m) | 0.1 | 全長(mm) | 317.4 |
| 重量(g) | 500 | 精度 | ±3% |

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

右方向測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.