品番: EA723JG-56

品名: 20-100N·m(3/8"DR) ラチェット式トルクレンチ



販売価格	19,200円 (税抜)/ 21,120円(税込)				
カタログ価 格	19,200円(税抜)/21,120円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/22 19:11現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0508ページ				















仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GW100-03
差込角	3/8"	トルク範囲(N·m)	20~100
最小目盛(N·m)	0.5	全長(mm)	446.9
重量(g)	1000	精度	±3%

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

右方向測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.