品番: EA723JG-58

品名: 40-200N·m(1/2"DR) ラチェット式トルクレンチ



販売価格	24,500円 (税抜)/ 26,950円(税込)				
カタログ価 格	24,500円(税抜)/26,950円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/22 19:11現在)				
商品入数	1	販売単位	Т		
カタログページ	0508ページ				















仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GW200-04
差込角	1/2"	トルク範囲(N·m)	40~200
最小目盛(N·m)	1	全長(mm)	531.3
重量(g)	1300	精度	±3%

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

右方向測定

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.