品番: EA723JG-61

品名: 150-800N·m(3/4"DR) ラチェット式トルクレンチ



販売価格	<b>77,100円</b> (税抜)/ 84,810円(税込)				
カタログ価 格	77,100円(税抜)/84,810円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 19:16現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0508ページ				















## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GW800-06
差込角	3/4"	トルク範囲(N·m)	150~800
最小目盛(N·m)	5	全長(mm)	1155.2
重量(g)	5600	精度	±4%

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。

保管に便利な専用樹脂ケース付

グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用

不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用

左右両方向測定

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.