品番: EA723JH-2

品名:8.0-80N·m/3/8"DRトルクレンチアダプター



| 販売価格 | 27,900円 (税抜)/30,690円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 27,900円(税抜)/30,690円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 08:44現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 0507ページ | | | | |











仕様

| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GNA080-03 |
|-------|---------------|------|-----------|
| 差込角 | 3/8" | 精度 | ±4% |
| トルク範囲 | 8~80N·m | 最小目盛 | 0.1N·m |
| 電源 | 充電式リチウムポリマー電池 | 測定方向 | 右ねじのみ |
| 全長 | 75mm | 重量 | 160g |
| 付属品 | USB対応ケーブル(1m) | | |

専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.