

品番：EA723JH-3

品名：40 -200N・m/1/2"DR トルクレンチアダプター

	販売価格	29,700円(税抜)／ 32,670円(税込)		
	カタログ価格	29,700円(税抜)／32,670円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 （2026/03/20 23:56現在）		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		0496ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GNA200-04
差込角	1/2"	精度	±4%
トルク範囲	40～200N・m	最小目盛	0.1N・m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	83mm	重量	210g
付属品	USB対応ケーブル(1m)		
専用アプリをインストールしたスマートフォン・タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信・表示・記録が行えます。			
装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。			
測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。			
※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。			