品番：EA723JH-3

品名：40 -200N･m/1/2"DR トルクレンチアダプター

販売価格	27,900円（税抜）／ 30,690円（税込）			
カタログ価格	27,900円（税抜）／30,690円(税込)			
在庫数	最新在庫：2　（2025/12/18 19:23現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0507ページ			





仕様

メーカー	京都機械工具（KTC）	型番	GNA200-04
差込角	1/2”	精度	±4%
トルク範囲	40～200N･m	最小目盛	0.1N･m
電源	充電式リチウムポリマー電池	測定方向	右ねじのみ
全長	83mm	重量	210g
付属品	USB対応ケーブル（1m）		

専用アプリをインストールしたスマートフォン･タブレット等の端末にBluetooth機能を介して受信･表示･記録が行えます。

装着するだけでデジタルトルクレンチとして簡単&正確に高精度のトルク測定ができます。

測定をボルトと同軸上で行う為、長さの異なるレンチや角度の変わるフレックスタイプ、ドライバー型ハンドルなど工具を選ばずマルチに対応します。

※USB対応ケーブルのみでAC対応の充電器は付属していません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.