

品番：EA723JH-61

品名：6- 30N・m(1/4"DR) デジタルトルクレンチ(USBタイプ°)



販売価格	130,300円(税抜) / 143,330円(税込)		
カタログ価格	130,300円(税抜) / 143,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/13 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0497ページ		



＜トルクレンチの種類＞  
•アシスタンプは、  
調整を容易にするためのセットし、  
トルク値を正確に測定、目印でわかる  
ようにして測定値を出力することができます。  
設定のトルクを定めます。設定値もこま  
めに変更が可能です。  
•ダイヤル  
トルク値をダイヤルで調整のメトリックで読  
み取ることができます。読み取りで誤  
差が少なくて、高い精度でトルク  
値の読み取りも可能です。  
•プリセット  
トルク値は、あらかじめ設定して、  
この設定値でトルク値を測定する  
ことができます。設定値を記憶してから  
測定することができます。  
多数のプリセット値を設定することが  
可能です。



## 仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED030-R2-U
商品名	デジタルチェ	差込角	1/4"
トルク範囲(N・m)	6~30	最小目盛(N・m)	0.01
全長(mm)	211	重量(g)	350
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.