品番: EA723JH-63

品名:6-30N·m(3/8"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)



| 販売価格 | 163,000円(税抜) / 179,300円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 163,000円(税抜)/179,300円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/14 05:18現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログページ | 0507ページ | | | | |











仕様

| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED030-C3-U |
|------------|-------------|-----------|----------------------|
| 商品名 | デジラチェ | 差込角 | 3/8" |
| トルク範囲(N·m) | 6~30 | 最小目盛(N·m) | 0.01 |
| 全長(mm) | 211 | 重量(g) | 350 |
| 精度 | ±3% | 電源 | リチウム電池(CR123A×1)(付属) |
| ギア数 | 36歯 | | |

左右切替式

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

出張作業や現場施工に

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.