

品番 : EA723JH-67

品名 : 27-135N・m(1/2"DR) デジタルトルクレンチ(USBタイプ)



販売価格	132,300円(税抜) / 145,530円(税込)		
カタログ価格	132,300円(税抜) / 145,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0497ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED135-R4-U
商品名	デジタルチェ	差込角	1/2"
トルク範囲(N・m)	27~135	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	380	重量(g)	720
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.