品番: EA723JH-67

品名:27-135N·m(1/2"DR) デジタルトルクレンンチ(USBタイプ)



販売価格	167,000円(税抜)/183,700円(税込)				
カタログ価格	167,000円(税抜)/183,700円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/17 22:01現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0507ページ				











## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GED135-R4-U
商品名	デジラチェ	差込角	1/2"
トルク範囲(N·m)	27~135	最小目盛(N·m)	0.1
全長(mm)	380	重量(g)	720
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		

## 左右切替式

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

出張作業や現場施工に

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.