

品番：EA723JH-68

品名：40-200N・m(1/2"DR) デジ タルトルクレンチ(USBタイ°)



販売価格	177,000円(税抜)／ 194,700円(税込)			
カタログ価格	177,000円(税抜)／194,700円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/12 01:18現在）			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GED200-R4-U
商品名	デジラチェ	差込角	1/2”
トルク範囲(N・m)	40～200	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	580	重量(g)	1010
精度	±3%	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
ギア数	36歯		
左右切替式			
測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。			
USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。			
出張作業や現場施工に			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA723JK-28
	コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.