品番: EA723JH-72

品名:8-40N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ



| 販売価格 | 163,000円 (税抜)/ 179,300円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 163,000円(税抜)/179,300円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/11/17 22:20現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | | |
| カタログ ページ | 0507ページ | | | | |













仕様

| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | GED040-X13-U |
|------------|------------------------------------|------------|--|
| トルク範囲(N·m) | 8~40 | 最小目盛(N·m) | 0.01 |
| 全長(mm) | 213 | 重量(g) | 360 |
| 測定精度 | ±4% | 対応ヘッド | EA723JC-21~41·EA723JD EA723JD-4~20·EA618PH-50 |
| サイズ(mm) | B1:20 B2:58.4 T1:13 T2:48 | ケースサイズ(mm) | 325×190×95(H) |
| ケース重量(kg) | 1.1 | 電源 | コイン型リチウム電池 (CR2354×1) (付属) |
| オートオフ | 約2分間操作が無ければ、自動的に電 源が切れます。 | | |

専用ヘッド(別売)を任意に組み合わせてご使用下さい。

多岐にわたって使用できるヘッド交換式のトルクレンチです。

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.