品番: EA723JH-73

品名:17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ



販売価格	<b>163,000円</b> (税抜)/179,300円(税込)				
カタログ価 格	163,000円(税抜)/179,300円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/17 19:37現在)				
商品入数	1	販売単位	ST		
カタログページ	0507ページ				











## 仕様

メーカー	京都機械工具(KTC)	型番	GED085-X13-U
トルク範囲(N·m)	17~85	最小目盛(N·m)	0.1
全長(mm)	213	重量(g)	360
測定精度	±4%	対応ヘッド	EA723JC-21~41·EA723JD EA723JD-4~20·EA618PH-50
サイズ(mm)	B1:20 B2:58.4 T1:13 T2:48	ケースサイズ(mm)	325×190×95(H)
ケース重量(kg)	1.1	電源	リチウム電池(CR123A×1)(付属)
オートオフ	約2分間操作が無ければ、自動的に電 源が切れます。		

専用ヘッド(別売)を任意に組み合わせてご使用下さい。

多岐にわたって使用できるヘッド交換式のトルクレンチです。

測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。

USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。

パワーセンサ搭載固定グリップ採用。作業姿勢や習熟度にかかわらず、さらに簡単、ハイレベルなトルク管理が可能となりました。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.