

品番：EA723JK

品名：25N.m/10x148mm ブレーキツール



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 7,460円(税抜) / 8,206円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,460円(税抜) / 8,206円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/11 18:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0497ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|--------------|-------|------------|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | TGX13E1002 |
| 対辺 | 10mm | 全長 | 148mm |
| 総重量 | 250g | 許容トルク | 25N・m |
| 12ポイント | | | |
| 自動車のブレーキパイプ、ABS アクチュエーターの着脱時のトルク管理作業に最適です。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.