


品番：EA723JK-22

品名：5- 25N・m(1/4"DR) トルクレンチ(デジタル/充電式)



販売価格	50,300円(税抜)／ 55,330円(税込)			
カタログ価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/10/20 20:39現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0508ページ			



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GEW025-R2
差込角	6.3sq(1/4")	トルク範囲	5～25N・m
最小目盛	0.01N・m	測定精度	±3%
ギア数	72歯	測定方向	右ねじ、左ねじ
使用環境温度	0～40℃	電源	リチウムイオン電池 (2.6Ah×1) (付属)
充電時間	約3時間	全長	223mm
グリップ径	35mm	有効長	150mm
重量	326g	付属品	バッテリー USBケーブル クリックガイド 校正証明書

設定トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも設定トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。

3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。

暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。

目標トルク範囲を5件登録可能でボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができます。

トルク測定値を数値で確認、トルク値の状態を光と音でお知らせ

パワーセンサー搭載固定グリップで作業姿勢や熟練度にかかわらず、精度の高い測定が可能。

国際基準(ISO)をクリアする本格派トルク測定機能を搭載。

ボタンを押すだけで本体メモリにトルク測定値が保存、モードの変更で自動保存も可能

測定結果を200件保存可能です。

データはUSB通信ポートからPCに出力できます。
※出力には専用アプリが必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.