


品番 : EA723JZ-11

品名 : [3/4"DR] 2- 500N・m トルクテスター



販売価格	256,000円(税抜) / 281,600円(税込)		
カタログ価格	256,000円(税抜) / 281,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 22:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0498ページ		



1/2" → 12.7mm	3/8" → 9.5mm
9/16" → 14.3mm	1/2" → 12.7mm
5/8" → 15.9mm	11/16" → 17.1mm
3/4" → 19.0mm	1" → 25.4mm
1 1/8" → 28.6mm	1 1/4" → 31.8mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GECH500-06
差込角	3/4"	測定範囲(N・m)	2~500
最小目盛(N・m)	0.1	電源	ACアダプタまたは単3電池×4本(別売)
精度	±0.5%	サイズ	表示器: 103×37.7×108(H)mm 検出器: φ140×99(H)mm
付属品	検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書	測定単位	N・m
測定方向	左右方向	チャンネル数	10
メモリー数	800件	データ出力	RS-232C、USB mini-B
連続使用時間	約15時間(単3電池使用時)	メモリー保持用電源	CR2032
オートパワーオフ	ACアダプタ: 無 電池: 3分間未使用にて電源オフ	重量	2.8kg
保管温度	0~45℃(結露無きこと)		

校正証明書付

機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに。

簡単操作で手軽にトルクチェックができます。

「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。

視認性に優れたディスプレイを採用。

データ出力はUSBとRS-232Cいずれも可能。

※本製品は日常点検を目的とした製品です。合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチメーカーに依頼されることをお勧めいたします。

※動力工具のトルク測定には使用できません。

※検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.