



品番 : EA723JZ-16

品名 : [1" DR] 20-1500N・m トルクテスター



販売価格	735,300円(税抜) / 808,830円(税込)		
カタログ価格	735,300円(税抜) / 808,830円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 20:48現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0498ページ		



1/2" - 6.35mm	3/4" - 19.05mm
1" - 25.4mm	1 1/2" - 38.1mm

仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	GECH1500-08
差込角	1"	測定範囲(N・m)	20~1500
最小目盛(N・m)	1	電源	ACアダプタまたは単3電池×4本(別売)
精度	±0.5%	サイズ	表示器: 103×37.7×108(H)mm 検出器: φ170×102.5(H)mm
付属品	検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書、ハンドル×2	測定単位	N・m
測定方向	左右方向	チャンネル数	10
メモリー数	800件	データ出力	RS-232C、USB mini-B
連続使用時間	約15時間(単3電池使用時)	メモリー保持用電源	CR2032
オートパワーオフ	ACアダプタ: 無 電池: 3分間未使用にて電源オフ	重量	7.5kg
保管温度	0~45℃(結露無きこと)		

校正証明書付

機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに。

簡単操作で手軽にトルクチェックができます。

「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。

視認性に優れたディスプレイを採用。

データ出力はUSBとRS-232Cいずれも可能。

本体設置時に使う脱着式のハンドル付きです。

※本製品は日常点検を目的とした製品です。合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチメーカーに依頼されることをお勧めいたします。

※動力工具のトルク測定には使用できません。

※検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.