


品番 : EA723JZ-6

品名 : [1/2"DR] 2- 200N・m トルクテスター



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 247,600円(税抜) / 272,360円(税込) | | |
| カタログ価格 | 247,600円(税抜) / 272,360円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/23 20:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0498ページ | | |



| | |
|---------------|-----------------|
| 1/2" → 12.7mm | 9/16" → 14.3mm |
| 1" → 25.4mm | 1 1/2" → 38.1mm |

仕様

| | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|---|
| メーカー | 京都機械工具 (KTC) | 型番 | GECH200-04 |
| 差込角 | 1/2" | 測定範囲(N・m) | 2~200 |
| 最小目盛(N・m) | 0.1 | 電源 | ACアダプタまたは単3電池×4本(別売) |
| 精度 | ±0.5% | サイズ | 表示器: 103×37.7×108(H)mm 検出器: φ110×79(H)mm |
| 付属品 | 検出器コード、ACアダプタ、ゴム足×4、検査成績書及び校正証明書 | 測定単位 | N・m |
| 測定方向 | 左右方向 | チャンネル数 | 10 |
| メモリー数 | 800件 | データ出力 | RS-232C、USB mini-B |
| 連続使用時間 | 約15時間(単3電池使用時) | メモリー保持用電源 | CR2032 |
| オートパワーオフ | ACアダプタ: 無 電池: 3分間未使用にて電源オフ | 重量 | 1.3kg |
| 保管温度 | 0~45℃(結露無きこと) | | |

校正証明書付

機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェックに。

簡単操作で手軽にトルクチェックができます。

「トラック」「ピークホールド」「ピークダウン」「リアルタイム出力」の4モードで測定可能。

視認性に優れたディスプレイを採用。

データ出力はUSBとRS-232Cいずれも可能。

※本製品は日常点検を目的とした製品です。合否判定をはじめとした校正作業はトルクレンチメーカーに依頼されることをお勧めいたします。

※動力工具のトルク測定には使用できません。

※検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.