

品番：EA723KT-20

品名：M3-M6/0.7-4.6N・mトルクアダプターセット



販売価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜) / 20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/04 08:00現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0501ページ		

バックルを付けた状態で開け方を確認してください。

バックルの取り付け方法

バックルを付けた状態で開け方を確認してください。

最大トルク: 25 N・m

ATC-RK

ATA-M3, M3.5, M4, M5, M6

使用方法

トルク範囲

- M3: 0.7 N・m
- M3.5: 1.1 N・m
- M4: 1.4 N・m
- M5: 2.6 N・m
- M6: 4.6 N・m

注意事項

① 電動ドライバーを使用する際には、必ずドライバーの軸をトルクアダプターの中心に合わせ、正確にトルクを調整してください。

② 作業時、トルクアダプターが滑り落ちる可能性があります。作業中は必ずしっかりと握ってください。

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ATA-S1
入組み点数	8	<セット内容>	トルクアダプターM3・M3.5・M4・M5・M6 スリムチューブカラービット(+) #2×65mm・(+)#3×65mm ラチェットドライバーハンドル
トルク範囲	0.7~4.6N・m	差込六角対辺	1/4"
六角シャンク	1/4"	適応ねじサイズ	M3・M3.5・M4・M5・M6
精度	±10%	材質	ATA:炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金。ネオジウム磁石 クイックボール72:合金鋼・PP・TPE スリムカラーチューブビット:クロムモリブデンバナジウム鋼・架橋ポリオレフィン樹脂 ケース:PP
重量	600g	ケースサイズ	外寸:190×135×63(H)mm 内寸:176×105×55(H)mm

トルクドライバー・クイックボール72ラチェットドライバーハンドル・スリムチューブカラービットのセット

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます
配電盤のネジ締め作業に
設定トルク値は配電盤での使用を想定しています。 他の用途で合わない場合があります。
7.2V以下のドリルドライバー推奨(インパクトドライバーには使用できません)
スリムチューブカラービット 保護チューブでショートや周りの傷付け防止
クイックボール72 ラチェットドライバーハンドル 強力本締め・軽い早回しのラチェットハンドル
1000kgに耐える丈夫なタフケース付き(極厚設計3mm) バックル付け替えて開け方2種類 スタッキングで安定する足付き
RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.