品番: EA723KT-4

品名: M4/1.4N.m トルクアダプター(電気工事用)



販売価格	3,130円(税抜)/3,443円(税込)				
カタログ価 格	3,130円(税抜)/3,443円(税込)				
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/15 20:48現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0511ページ				



















仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ATA-M4
用途	配線のネジ締めトルク管理に	適合ねじサイズ	M4
トルク範囲	1.4N·m	全長	75mm
六角シャンク	1/4"	精度	±10%
差込六角対辺	1/4"	軸径	φ12mm
使用可能回数	約5,000回	材質	炭素鋼・ピアノ線・アルミ合金・ネオジウ ム磁石
重量	42g		

設定トルクでネジのオーバートルクを防ぎます。(ネジ、母材を痛めない)

配電盤のネジ締め、トルク管理に最適

電動ドライバードリル(7.2V以下)や差替式ドライバーハンドルと組み合わせてトルクドライバーとして使用できます。

配電盤に多く使用されているM3ねじに対応したトルクアダプター

RoHS2適合品

※インパクトドライバーには使用できません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.