

品番：EA723LE-13

品名：[EA723LE-3A用]8-50mm トルクヘッド` (白管/被覆管



販売価格	21,100円(税抜)／ 23,210円(税込)		
カタログ価格	21,100円(税抜)／23,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/12/17 16:45現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	TPW0832-18TH170
適応管外径	直径: φ8～50mm 呼び: 8A～32A	サイズ	L(全長):181mm T1(先端厚さ):19mm T2(厚さ):25.5mm
重量	665g	材質	ハンドル:アルミ合金 アゴ:クロムバナジウム
適合品番	EA723LE-3A用		
白管・被膜管用			
片手で口開き調整可能			
ヘッド部が薄く、各種配管パイプと継手の接合時に最適			
<注意> ・配管継手・バルブなどに対して、斜め掛け、浅掛けは大変危険ですので、絶対しないでください ・設定されたハンドル以外のパイプ、丸棒などを差し込んで使用しないでください ・工具の使用目的以外には使用しないでください ・当製品は、配管継手分水栓用トルクレンチセットシリーズのみで組み合わせてご使用ください。当社グリップ付プリセット形トルクレンチシリーズ、およびデジタルトルクレンチシリーズと組み合わせての使用は出来ません。ご了承ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

