

品番：EA723MF-10

品名：17-38mm/50-150N・m アジャスタブル・トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 46,500円(税抜) / 51,150円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,500円(税抜) / 51,150円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/29 16:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0017ページ0499ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--------|-----------|---------|
| メーカー | TONE | 型番 | TMWM150 |
| 精度 | ±4% | 対辺(mm) | 17~38 |
| トルク範囲(N・m) | 50~150 | 最小目盛(N・m) | 1 |
| 全長(mm) | 483 | | |

設定値がひと目でわかる数字表示

校正証明書付

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.