

品番：EA723MF-12

品名：27-48mm/40-200N・m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	54,700円(税抜) / 60,170円(税込)		
カタログ価格	54,700円(税抜) / 60,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/29 16:06現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM200
精度	±4%	対辺(mm)	27~48
トルク範囲(N・m)	40~200	最小目盛(N・m)	2
全長(mm)	570		

設定値がひと目でわかる数字表示

校正証明書付

口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応!

2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.