

品番：EA723MF-15

品名：[16-75mm] フレアナット用トルクレンチ



販売価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
カタログ価格	32,200円(税抜) / 35,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 17:28現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	TONE	型番	TCSP01
口径×トルク(N・m)	17mm×22・22mm×38・26mm×55・29	適合ナット	1/4"・3/8"・1/2"・5/8"
全長	271mm	トルク精度	±4%
重量	トルクレンチ本体:595g	全重量	1.85kg
エアコン・冷媒機器等のフレア管継手、フレアナット締付け専用			
フレアナットの締付け不足やオーバートルクによる冷媒漏れを防止			
スパナヘッド交換式			
締付けトルクを「カチツ」という音と軽いショックでお知らせ			
色付き目盛りでトルクを4段階に設定可能			
スパナヘッドはワンタッチで着脱可能			
26mm・29mmのヘッドはR32・R410A用です。			
樹脂ケース付き			
検査成績表付き			

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.