

品番：EA723MF-2

品名：10-27mm/ 5- 25N・m アジャスタブル・トルクレンチ



販売価格	37,500円(税抜)／ 41,250円(税込)		
カタログ価格	37,500円(税抜)／41,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/29 16:03現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0017ページ0499ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	TMWM25
精度	±4%	対辺(mm)	10～27
トルク範囲(N・m)	5～25	最小目盛(N・m)	0.2
全長(mm)	330		
設定値がひと目でわかる数字表示			
校正証明書付			
口幅はモンキ形なので、さまざまなサイズに対応！			
2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間を取り去り縦のガタを少なくしました。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.