

品番 : EA723MG-62

品名 : 170-850N·m/3/4"DR [デジタル]トルクレンチ



販売価格	139,000円(税抜)／152,900円(税込)		
カタログ価格	139,000円(税抜)／152,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0508ページ		



## 仕様

メーカー	TONE	型番	T6DT850H
差込角	3/4"	トルク範囲(N·m)	170~850
最小目盛(N·m)	5.0	全長(mm)	1220
重量	4.18kg	精度	±3.5%
電源	単3電池×2本(別売)		

最大250件のデータを保存できます。

設定トルクに達するとLED点灯とブザー音でお知らせします。

左右両方向測定

CSVファイルでパソコンへデータ転送できます。

付属品	校正証明書、通信用CD、USB転送ケーブル		
-----	-----------------------	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.