品番: EA723MH-3

品名:30-300cN·m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	<b>17,900円</b> (税抜)/ 19,690円(税込)				
カタログ価 格	17,900円(税抜)/19,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/22 18:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0511ページ				









## 仕様

メーカー	TONE	型番	DBDT3S
差込六角対辺	1/4"	全長	212mm
本体重量	0.15kg	精度	±3%
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	(+)ビット	#1·#2·#3
(一)ピット	5.5·6·8mm	トルク範囲(最小目盛)	30.0~99.99cN·m(0.01cN·m) 100.0~300.0cN·m(0.1cN·m)

設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。

小ねじ向けの極小トルクツールです。

## 測定モード切替え機能搭載

- ・ピークモード:加えたトルクの最大値を表示
- ・トラックモード:加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します

校正証明書付

## 代替品



品番 EA723JF-2

コメント 仕様をご確認ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.