品番: EA723MH-6

品名: 60-600cN·m [デジタル]トルクドライバー



販売価格	18,750円(税抜)/20,625円(税込)				
カタログ価 格	18,750円(税抜)/20,625円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/22 19:07現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	0511ページ				





仕様

メーカー	TONE	型番	DBDT6S
六角対辺	1/4"	全長	212mm
本体重量	0.15kg	精度	±3%
電源	単4形アルカリ乾電池×2本(別売)	(+)ビット	#1·#2·#3
(一)ビット	5.5·6·8mm	トルク範囲(最小目盛)	60.0~99.99cN·m(0.01cN·m) 100.0~600.0cN·m(0.1cN·m)

設定トルクに達するとLED点灯とブザーでお知らせします。

小ねじ向けの極小トルクツールです。

測定モード切替え機能搭載

- ・ピークモード:加えたトルクの最大値を表示
- ・トラックモード:加えたトルクの変動に従い数値が変動表示します

校正証明書付

代替品



品番 EA723JF-3

コメント 仕様・価格ご確認ください

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.