

品番 : EA723ND-10

品名 : 2- 10N·m(1/4"DR) [ラチエット式]トルクレンチ



販売価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
カタログ価格	21,500円(税抜)／23,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T2MN10
差込角	1/4"	トルク範囲	2~10N·m
最小目盛	0.2N·m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	253mm	重量	290g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.