

品番 : EA723ND-100

品名 : 20-100N·m(3/8"DR) [チエット式]トルクレンチ



販売価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜)／27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN100
差込角	3/8"	トルク範囲	20~100N·m
最小目盛	1.0N·m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	387mm	重量	750g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.