

品番：EA723ND-140

品名：30-140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 30,200円(税抜) / 33,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 30,200円(税抜) / 33,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/24 00:08現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0498ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--------|---------|-----------|
| メーカー | TONE | 型番 | T4MN140 |
| 差込角 | 1/2" | トルク範囲 | 30~140N・m |
| 最小目盛 | 1.0N・m | 精度 | ±3% |
| トルク負荷方向 | 右回転 | ハンドルカラー | 黒 |
| 全長 | 450mm | 重量 | 820g |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | | | |
| 設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 | | | |
| 校正証明書付き | | | |
| ケース付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.