

品番：EA723ND-25

品名：5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 13:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN25
差込角	3/8"	トルク範囲	5~25N・m
最小目盛	0.2N・m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	253mm	重量	300g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.