

品番 : EA723ND-300

品名 : 40-300N·m(3/4"DR) [チエット式]トルクレンチ



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/15 23:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



## 仕様

メーカー	TONE	型番	T6MN300
差込角	3/4"	トルク範囲	40~300N·m
最小目盛	2.0N·m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	716mm	重量	1890g
設定値がひと目でわかる数字表示			
設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。			
校正証明書付き			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.