


品番：EA723ND-6

品名：1 - 6N・m(1/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
カタログ価格	20,400円(税抜) / 22,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/12 13:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



＜トルクレンチの種類＞
•アシスタップは、
設定値を容易に合わせられるように、
トルク値を調整する際、目印がわかる
ようにしてアシスタップが自動的に
設定トルクを定めます。設定値をこま
めに変更が容易にできます。
•ダイヤル型
トルク値をダイヤル式のメーターで設
定できるようにしたものです。選定単位で選
定値がわかりやすく、高い精度による
トルク値の制御にも使われます。
•デジタル型
トルク値はデジタルディスプレイで示
され、設定値はデジタルディスプレイ
で設定値を確認してから使えます。
多数のオートメモリー機能に備わ
っています。



仕様

メーカー	TONE	型番	T2MN6
差込角	1/4"	トルク範囲	1~6N・m
最小目盛	0.1N・m	精度	±3%
トルク負荷方向	右回転	ハンドルカラー	黒
全長	222mm	重量	260g

設定値がひと目でわかる数字表示

設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付き

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.