

品番：EA723NE-100

品名：20-100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/20 15:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN100H
差込角	3/8"	トルク範囲	20~100N・m
最小目盛	1.0N・m	精度	±3%
全長	387mm	重量	750g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	505(W)×97(D)×75(H)mm

設定値がひと目でわかる数字表示

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き

トルク負荷方向は右回転のみです。

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.