


品番：EA723NE-100B

品名：20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,900円(税抜) / 32,890円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/03 20:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0498ページ | | |



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

仕様

| | | | |
|------------------------------------|--------|--------|----------------------|
| メーカー | TONE | 型番 | T4MN100H |
| 差込角 | 1/2" | トルク範囲 | 20~100N・m |
| 最小目盛 | 1.0N・m | 精度 | ±3% |
| 全長 | 387mm | 重量 | 770g |
| ハンドルカラー | ブラック | ケースサイズ | 505(W)×97(D)×75(H)mm |
| 設定値がひと目でわかる数字表示 | | | |
| ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き | | | |
| トルク負荷方向は右回転のみです。 | | | |
| 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き | | | |
| ケース付き | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.