

品番：EA723NE-100B

品名：20-100N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 10:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN100H
差込角	1/2"	トルク範囲	20~100N・m
最小目盛	1.0N・m	精度	±3%
全長	387mm	重量	770g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	505(W)×97(D)×75(H)mm
設定値がひと目でわかる数字表示			
ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き			
トルク負荷方向は右回転のみです。			
校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き			
ケース付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.