

品番 : EA723NE-140

品名 : 30-140N·m(1/2"DR) [チケット式]トルクレンチ



販売価格	35,600円(税抜)／39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜)／39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN140H
差込角	1/2"	トルク範囲	30~140N·m
最小目盛	1.0N·m	精度	±3%
全長	450mm	重量	820g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	505(W)×97(D)×75(H)mm

設定値がひと目でわかる数字表示

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き

トルク負荷方向は右回転のみです。

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.