



品番：EA723NE-25

品名：5- 25N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/05 22:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN25H
用途	規定トルクでのボルト締め付け作業に	差込角	3/8"
トルク範囲	5~25N・m	最小目盛	0.2N・m
精度	±3%	ラチェット歯数	20
最大トルク時の手力	138N	適応ボルト	(参考) 普通:M6~M8 高力:M5~M6
全長	253mm	重量	300g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	305(W)×97(D)×75(H)mm

設定値がひと目でわかる数字表示

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き

トルク負荷方向は右回転のみです。

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き

ケース付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.