

品番：EA723NE-300B

品名：40-300N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜) / 55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/03 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN300H
用途	規定トルクでのボルト締め付け作業に	差込角	1/2"
トルク範囲	40~300N・m	最小目盛	2N・m
精度	±3%	ラチェット歯数	20
最大トルク時の手力	491N	適応ボルト	(参考) 普通:M14~M20 高力:M12~M14
全長	716mm	重量	1840g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	765(W)×97(D)×75(H)mm

設定値がひと目でわかる数字表示

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き

トルク負荷方向は右回転のみです。

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き

ケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.