

品番：EA723NE-50

品名：10- 50N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
カタログ価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 18:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



ソケットが外れて落ちにくい便利さと作業性の良さを持つホールド機構付です。

#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN50H
差込角	3/8"	トルク範囲	10~50N・m
最小目盛	0.5N・m	精度	±3%
全長	308mm	重量	520g
ハンドルカラー	ブラック	ケースサイズ	355(W)×97(D)×75(H)mm

設定値がひと目でわかる数字表示

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付き

トルク負荷方向は右回転のみです。

校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース付き

ケース付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.