


品番：EA723NF-1

品名：1 - 6N・m(1/4"DR) [ラatchet式]トルクレンチ




販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/06 07:14現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



(トルクレンチの種類)

- デジタルトルクレンチ
 専用電源を必要とし、充電セット、トルク値に達した時、音や振動で知らせるようになり、デジタルディスプレイを固定トルクを定めます。誤差範囲をゼロに近づけることができます。
- ダイヤル形
 トルク値をダイヤルのメーターで読むようにしたものです。標準針式で測定範囲が狭く、高精度の値によるトルク値の計測にも使われます。
- アナログ形
 トルク値は内部トルクレンチを渡し、こので測定し、トルクレンチディスプレイで読み取ることができます。多数のタイプ等種類も販売されています。

トルクレンチの正しい使い方



仕様

メーカー	TONE	型番	T2MN6CH-QL
差込角	1/4"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	1~6	最小目盛(N・m)	0.1
全長(mm)	220	重量(g)	210
サイズ(mm)	B:20 H:20 T:9.5	最大トルク時の手力(N)	40
適応ボルト	普通:M4~M6 高力:M4	付属品	校正証明書 取扱説明書
校正証明書付			
コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。			
収納ケース無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.