

品番 : EA723NF-4

品名 : 10 - 50N·m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	23,550円(税抜)／25,905円(税込)		
カタログ価格	23,550円(税抜)／25,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 01:24現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0509ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	T3MN50CH-QL
精度	±3%	差込角	3/8"
トルク範囲(N·m)	10~50	最小目盛(N·m)	0.5
全長(mm)	303	重量(g)	500
サイズ(mm)	B:27 H:26.5 T:13	最大トルク時の手力(N)	227
適応ボルト	普通:M10 高力:M8	付属品	校正証明書 取扱説明書

校正証明書付

コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。

収納ケース無し

代替品

	品番 EA723NE-50
	コメント コンパクトヘッドではありません。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.