

品番：EA723NF-8

品名：30 -140N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



販売価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
カタログ価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/07/06 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



#### 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MN140CH-QL
差込角	1/2"	精度	±3%
トルク範囲(N・m)	30~140	最小目盛(N・m)	1.0
全長(mm)	448	重量(g)	770
サイズ(mm)	B:32 H:34.4 T:15.5	最大トルク時の手力(N)	388
適応ボルト	普通:M14 高力:M10~M12	付属品	校正証明書 取扱説明書

コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。

校正証明書付

収納ケース無し

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.