

品番：EA723NG-11

品名：60-420N・m(3/4"DR) [ラチェット式]トルクレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 65,900円(税抜) / 72,490円(税込) | | |
| カタログ価格 | 65,900円(税抜) / 72,490円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/03/20 23:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0498ページ | | |



【トルクレンチの種類】
 ●アジスタツブは、設定する値をあらかじめセットし、トルク値に達した時、音や振動で知らせるようになっているソケットを標準品として設定した状態を指します。設定値をこまめに変更は可能に調整します。
 ●ダイヤルは、トルク値をダイヤル側のメーターで読むようにしたものです。選定単位で調整可能なダイヤルは、高機能型によるトルク値の表示にも使われます。
 ●プリロード型は、トルク設定は方向性トルクレンチを同じく、この型はトルクレンジシステムで設定値を確認してから使います。多数のソケット等を備える作業に役立っています。



仕様

| | | | |
|--------|------------------------|-------|----------------------------------|
| メーカー | TONE | 型番 | T6L420NR |
| 差込角 | 3/4" | トルク範囲 | 60~420N・m |
| 最小目盛 | 2.0N・m | 精度 | ±3% |
| 全長 | 965mm | 重量 | 3.4kg |
| ケースサイズ | 1050(W)×105(D)×80(H)mm | 付属品 | 校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、メタルケース |

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。

ヘッドの両面にソケット差込部があり、左ねじと右ねじの締め付けが出来ます。

トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。

トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値をあらかじめセットするトルクレンチです。

設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

校正証明書付

