

品番 : EA723NG-4

品名 : 100-1000N·m(1"DR) [ラチエット式]トルクレンチ



販売価格	109,700円(税抜)／120,670円(税込)		
カタログ価格	109,700円(税抜)／120,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/23 04:52現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



## 仕様

メーカー	TONE	型番	T8L1000N
差込角	1"	トルク範囲	100~1000N·m
トルク負荷方向	右回転	精度	±3%
全長	1538mm	重量	8.8kg
ケースサイズ	1200(W)×180(D)×98(H)mm	セット内容／付属品	校正証明書、検査成績表、トレサリティ一体系図、取扱説明書、トルク設定ボックスレンチ、メタルケース
サイズ	B:76mm、H:58mm、T:29mm、 L(全長):1538mm		

設定トルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

トルク値はハンドル末端に付属のレンチを差し込んで調節します。

差込角にソケットを固定するためのピンが付いているためピン穴が開いているインパクトソケットをご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.