

品番：EA723NJ-1

品名：1/2"DR/ 85N・m ホールナット用トルレンチ(単能型)



販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 08:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0498ページ		



＜トルレンチの特性＞

- アジャスタブルは、調整する値をあらかじめセットし、トルクが達した時、音や振動で知らせることで、トルクオーバー防止に効果的な設計を実現しています。調整値も、調整ダイヤルを回すことで簡単に調整できます。
- ダイアル型は、調整ダイヤルとメーターで読み取りやすいです。読み取りやすいメーターの表示で、調整値も簡単に確認できます。
- プリセット型は、トルク設定は、トルクレンジを設定し、この範囲に、トルクレンジが設定された状態で、調整値を確認してから使えます。調整値も、調整ダイヤルを回すことで簡単に調整できます。



## 仕様

メーカー	TONE	型番	T4MP85
差込角	1/2"	設定トルク	85N・m
全長(mm)	369	重量(g)	680
精度	±3%	適応車種	スズキ車、日産車(軽)
材質	構造用鋼		
樹脂ケース付			
校正証明書付			
自動車用のホールナット専用で車種別でトルクを設定された単能タイプ			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.